



EN420 / EN388



Nom et adresse des Laboratoires notifiés / Notified Body address & name :

n°0075 - C.T.C. Centre Technique Cuir, Chaussure, Maroquinerie Parc TONY GARNIER 4, rue HERMANN-FRENKEL - 69367 LYON Cedex 07 - France

GANTS DE PROTECTION – ENDUCTION NITRILE

Conformes aux exigences essentielles de la Directive 89/686/CEE et aux exigences générales des normes EN420:2003 & EN388:2003

COMPOSITION : (Par référence): VE121GR : Gant tricot polyester noir / paume & bouts des doigts nitrile gris, VE713 : Gant tricot polyamide noir / paume, bouts des doigts & mi-dos nitrile noir, VE715 : Gant tricot polyester noir / paume doigts & mi-dos nitrile gris, VE722 : Gant tricot polyester gris / paume & bouts des doigts nitrile noir, VE726 : Gant tricot polyamide SPANDEX gris / paume & bouts des doigts mousse nitrile/PU noir, VE727 VE729 : Gant tricot polyamide SPANDEX gris / paume & bouts des doigts mousse nitrile/PU noir / picots nitrile noir, VULCAIN VV728 : Gant tricot polyester jaune / paume & bouts des doigts double mousse nitrile noir & gris.

INSTRUCTIONS D'EMPOI :

Gants pour risques mécaniques, prévus pour un usage général en milieu sec ou gras, sans danger de risques chimiques, microbiologiques, électriques ou thermiques. Leur forme anatomique est adaptée à la main, et la finesse du gant assure une excellente dextérité et une très bonne sensibilité et préhension.

LIMITES D'UTILISATION :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessous. Nous attirons l'attention des utilisateurs sur le fait que les gants présentant une très haute résistance à la traction (niveau 3) ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement. Ces gants ne contiennent pas de substance connue comme étant cancérogènes, ni toxiques. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques à des personnes sensibles (latex naturel, dans les poignets bord cotés de certain gant), dans ce cas stopper l'utilisation et consulter un médecin. Veillez à l'intégrité de vos gants avant et pendant l'utilisation, les remplacer si nécessaire.

INSTRUCTION DE STOCKAGE :

Stocker au frais au sec à l'abri du gel et de la lumière dans leurs emballages d'origine.

INSTRUCTION DE NETTOYAGE & D'ENTRETIEN :

Aucun entretien particulier n'est préconisé pour ces types de gants.

PERFORMANCES :

Voir tableau ci-joint, les niveaux sont obtenus sur la paume des gants. Ils vont du moins performant (niveau 0) au plus performant (niveau 4 ou 5). 0 indique que le gant a un niveau de performance plus faible que le minimum pour le danger induit par l'usage. X: indique que le gant n'a pas été soumis à l'essai ou que la méthode d'essai ne semble pas convenir du fait de la conception des doigts ou du matériau. Plus la performance est élevée plus la capacité du gant est grande à résister au risque associé. Les niveaux de performance sont basés sur les résultats d'essais en laboratoire, lesquels ne reflètent pas nécessairement les conditions réelles du lieu de travail, de par l'influence de divers autres facteurs, tels que la température, l'abrasion, la dégradation, etc...

(A) **L'abrasion** (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister à l'usage
(B) **La coupure** (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister à la coupe par tranchage
(C) **La déchirure** (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister à la déchirure
(D) **La perforation** (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister à la perforation
(E) **La dextérité** (de 0 à 5) : Aptitude manuelle à accomplir une tâche (habileté)
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, d'aération et de souplesse et aux normes européennes EN420:2003, EN388:2003 (Voir tableau performances).

PROTECTIVE GLOVES – NITRILE COATING

Compliant with the essential requirements of Directive 89/686/EEC and the general requirement of standards EN420:2003 & EN388:2003

COMPOSITION : *(Par référence)*: VE121GR : Black polyester knitted glove / grey nitrile palm and fingertips, VE713 : Black polyamide knitted glove / black nitrile palm, finger & half-back, VE715 : Black polyester knitted glove / grey nitrile palm, finger & half-back, VE722 : Grey polyester knitted glove / black nitrile palm and fingertips, VE726 : Grey polyamide SPANDEX knitted glove / black foam nitrile/PU palm and fingertips, VE727 VE729 : Grey polyamide SPANDEX knitted glove / black foam nitrile/PU palm and fingertips / black nitrile dotting, VULCAIN VV728 : Yellow polyester knitted glove / black & grey double nitrile foam palm and fingertips

INSTRUCTIONS FOR USE :

All-purpose protective gloves for mechanical risks, for general use in dry or fat environment, with no chemical, microbiological, electrical or thermal hazards. Its anatomical shape is adapted to the hand. Its thinness ensures a perfect dexterity, a very good sensitivity and grip.

SAFE LIMITS :

Do not use other than for the purpose defined in the instructions for use below. Users attention is drawn to the fact that gloves with very high resistance to traction (level 3) must not be used when there is a risk of catching in moving machines.These gloves do not contain any substances known to be carcinogenic or toxic. Contact with the skin may cause allergic reactions in sensitive persons (natural latex, in the cuffs wrists of some gloves). In the event of a reaction, cease use and consult a doctor.

Ensure your gloves are intact before and during using its and replace if necessary.

STORAGE INSTRUCTIONS :

Store in cool, dry place away from frost and light in their original packaging.

CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS :

No special maintenance is recommended for these types of gloves

PERFORMANCES :

See attached table, the levels are obtained on the palm of the glove. They are in increasing levels of performance (from 0 to 4 or 5). 0 indicates that the glove has a lower performance level than the minimum for the individual hazard given. X: indicates that the glove has not been subjected to testing or the test method is not suitable due to the design of the gloves or the material.

The higher the performance, the greater, the ability of the glove to withstand the associated risk. Performance levels are based on the results of laboratory tests, which do not necessarily reflect real conditions in the workplace, due to the influence of the other various factors such as the temperature, the abrasion, the degradation, etc...

(A) **Abrasion** (from 0 to 4) : Ability of the glove to withstand wear
(B) **Cutting** (from 0 to 5) : Ability of the glove to withstand cutting
(C) **Tearing** (from 0 to 4) : Ability of the glove to withstand tearing
(D) **Puncture** (from 0 to 4) : Ability of the glove to withstand puncture
(E) **Dexterity** (from 0 to 5) : Manual ability to accomplish a task.
Complies with the European directive 89/686, notably regarding ergonomics, innocuousness, comfort, ventilation and flexibility, with EN420:2003, EN388:2003 (See the performances table).

IT

Conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 89/686/CEE ed ai requisiti generali delle norme EN420:2003 & EN388:2003

COMPOSIZIONE : *(Per riferimento)*: VE121GR : Guanto maglia poliestere, nero / palma o punta delle dita nitrile, grigio, VE713: Guanto maglia poliammide, nero / palma, punta delle dita e mezzo dorso nitrile, nero, VE715 : Guanto maglia poliestere, nero / palma, dita e mezzo dorso nitrile, grigio, VE722 : Guanto maglia poliestere, grigio / palma o punta delle dita nitrile, nero, VE726 : Guanto maglia poliammide SPANDEX, grigio / palma e punta delle dita in schiuma di nitrile/PU, nero, VE727 VE729 : Guanto maglia poliammide SPANDEX, grigio / palma o punta delle dita in schiuma di nitrile/PU, nero / puntato nitrile nero, VULCAIN VV728 : Guanto maglia poliestere, giallo / palma & punta delle dita in doppia schiuma di nitrile, nero & grigio.

ISTRUZIONI PER L'USO :

Ganti contro rischi meccanici, previsti per un uso generico in ambiente secco o grasso, senza pericolo di rischi chimici, microbiologici, elettrici o termici. Lo loro forma anatomica si adatta alla mano e la finezza del guanto assicura un'ottima destrezza nonché una buonissima sensibilità e presa.

LIMITI D'UTILIZZO :

Non utilizzare al di fuori del campo d'utilizzo indicato nelle istruzioni d'uso di cui sotto. **Vogliamo sottolineare agli utilizzatori il fatto che i guanti presentano un'altissima resistenza alla trazione (livello 3) e, di conseguenza, non devono essere utilizzati in presenza di rischi di risucchio dalle macchine in movimento.** Questi guanti non contengono sostanze cancerogene, né tossiche. Il contatto con la pelle può causare reazioni allergiche a persone sensibili (latice naturale, nei polsini bordo a coste di alcuni guanti), in questo caso interrompere l'utilizzo e consultare il medico.

Curare l'integrità dei propri guanti prima e durante l'utilizzo, sostituirli se necessario.

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO :

Mantenere in ambiente fresco e secco al riparo dal gelo e dalla luce nella propria confezione d'origine.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA & LA MANUTENZIONE :

Non è previsto alcun tipo di manutenzione particolare per questi tipi di guanti.

PRESTAZIONI :

Vedere la tabella in allegato, i livelli si ottengono sul palmo dei guanti. Vanno da quelli a minore prestazione (livello 0) a quelli a maggiore prestazione (livello 4 o 5). 0 indica che il guanto ha un livello di prestazione più scarso del minimo per il rischio individuale considerato. X : indica che il guanto non è stato testato o che il tipo di test non sembra essere conforme a livello della concezione dei guanti o dei materiali.

Più la prestazione è elevata, maggiore è la capacità del guanto di resistere al rischio associato. I livelli di prestazione sono basati sui risultati delle prove in laboratorio, le quali non riflettono necessariamente le condizioni reali di un ambiente di lavoro, anche per l'influenza di svariati altri fattori, come la temperatura, l'abrasione, la degradazione, ecc.

(A) **L'abrasione** (da 0 a 4) : Capacità del guanto a resistere all'usura
(B) **Il taglio** (da 0 a 5) : Capacità del guanto a resistere al taglio da trancatura
(C) **La lacerazione** (da 0 a 4) : Capacità del guanto a resistere alla lacerazione
(D) **La perforazione** (da 0 a 4) : Capacità del guanto a resistere alla perforazione
(E) **La destrezza** (da 0 a 5) : Capacità manuale di raggiungere un obiettivo (abilità)
Conforme ai requisiti della direttiva europea 89/686/CEE, soprattutto in termini di ergonomia, sicurezza, aerazione, morbidezza ed alle normative europee EN420:2003, EN388:2003 (Vedi tabella prestazioni).

ES GUANTES PROTECTORES – ENDUCCIÓN DE NITRILO

Conformes a las exigencias esenciales de la Directiva 89/686/CEE y a las exigencias generales de las normas EN420:2003 y EN388:2003

COMPOSICIÓN : *(Por referencia)*: VE121GR : Guante en tejido de poliéster negro / palma y punta de los dedos en nitrilo gris, VE713 : Guante en tejido de poliámidia negro / palma, punta de los dedos y anverso en nitrilo negro, VE715 : Guante en tejido de poliéster negro / palma, dedos y anverso en nitrilo gris, VE722 : Guante en tejido de poliéster gris / palma y punta de los dedos en nitrilo negro, VE726 : Guante en tejido de poliámidia SPANDEX gris / palma, dedos y anverso de espuma de nitrilo/ PU negro, VE727 VE729 : Guante en tejido de poliámidia SPANDEX gris / palma, dedos y anverso de espuma de nitrilo/ PU negro / puntado nitrile negro, VULCAIN VV728 : Guante en tejido de poliéster amarillo / palma, dedos y anverso en de doble espuma de nitrilo negro & gris.

INSTRUCCIONES DE EMPLEO :

Guantes para riesgos mecánicos, diseñados para uso general en medio seco o grasso, sin peligro de riesgos químicos, microbiológicos, eléctricos o térmicos. Su forma anatómica se adapta a la mano, y la finura del guante asegurar una excelente destreza y una muy buena sensibilidad y presión.

LIMITES DE APLICACIÓN :

No usar fuera de su campo de aplicación definido en las instrucciones de empleo señaladas más abajo. **Queremos llamar la atención de los usuarios sobre el hecho de que los guantes que presentan una muy alta resistencia a la tracción (nivel 3) no se deben usar cuando hay riesgo de dentelladas por máquinas en movimiento.** Estos guantes no contienen alguna sustancia conocida como carcinógena o tóxica.

El contacto con la piel puede provocar reacciones alérgicas a las personas sensibles (látex natural, en los puños elásticos de ciertos guantes); en tal caso, detenga el uso y consulte a un médico. Cuide la integridad de sus guantes antes y durante el uso; reemplácelos si es necesario.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO :

Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y la luz en sus embalajes originales.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO :

No se recomienda ningún mantenimiento en particular para este tipo de guantes.

RENDIMIENTOS :

Ver la tabla del dato, los niveles se obtienen sobre la palma de los guantes. Van de menor rendimiento (nivel 0) a mayor rendimiento (nivel 4 o 5). 0 indica que el guante tiene un nivel de rendimiento más débil que el mínimo para el peligro individual dado. X: indica que el guante no ha sido sometido a la prueba o que el método de prueba no parece conveniente tomando en cuenta la concepción de los guantes o el material.

Mientras más alto el rendimiento, mayor la capacidad del guante para resistir al riesgo asociado. Los niveles de rendimiento se basan en los resultados de pruebas de laboratorio, las cuales no reflejan necesariamente las condiciones reales del lugar de trabajo, en cuanto a la influencia de diversos otros factores, como la temperatura, la abrasión, la degradación, etc...

(A) **La abrasión** (de 0 a 4) : Aptitud del guante para resistir el desgaste
(B) **El corte** (de 0 a 5) : Aptitud del guante para resistir el corte por rebanado
(C) **El desgarrar** (de 0 a 4) : Aptitud del guante para resistir el rasgado
(D) **La perforación** (de 0 a 4) : Aptitud del guante para cumplir con una labor (con capacidad)
(E) **La dexterioridad** (de 0 a 5) : Aptitud manual para cumplir con una labor (con capacidad)
Conforme a las exigencias de la direttiva europea 89/686/CEE, especialmente en términos de ergonomia, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad, y a las normas europeas EN420:2003, EN388:2003 (Ver tabla de rendimientos).

PT/BR LUVAS DE PROTEÇÃO – REVESTIMENTO EM NITRILO em conformidade com as exigências essenciais da Directiva 89/686/CEE e com as exigências gerais das normas EN420:2003 & EN388:2003

COMPOSIÇÃO : *(Por referência)*: VE121GR : Luva em tecido de poliéster preto / palma e pontas dos dedos em nitrilo cinzento, VE713 : Luva em tecido de poliámidia preto / palma, pontas dos dedos e metade das costas em nitrilo preto : VE715 : Luva em tecido de poliéster preto / palma, dedos e metade das costas em nitrilo cinzento, VE722 CA-34858 : Luva em tecido de poliéster cinzento / palma e pontas dos dedos em nitrilo preto, VE726 : Luva em tecido de poliámidia SPANDEX cinzento / palma e pontas dos dedos de espuma de nitrilo/PU preto, VE727 VE729 : Luva em tecido de poliámidia SPANDEX cinzento / palma e pontas dos dedos de espuma de nitrilo/PU preto / picots nitrilo preto, VULCAIN VV728 :Luva em tecido de poliéster amarelo / palma e pontas dos dedos de duplo espuma de nitrilo preto & cinzento

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO :

Lovas para riscos mecânicos, previstas para uma utilização geral em meio seco ou gorduroso, sem perigo de riscos químicos, microbiológicos, elétricos ou térmicos. A sua forma anatômica está adaptada à mão e a finura da luva garante uma excelente manuseabilidade e pressão.

RESTRICÇÕES DE UTILIZAÇÃO :

Não utilizar fora do campo de utilização definido nas instruções abaixo indicadas. Chamamos a atenção dos utilizadores para o facto de estas luvas apresentarem um resistência muito elevada à tracção (nível 3), não devendo ser usadas quando existir o risco de adesão a máquinas em movimento. Estas luvas não contêm substâncias conhecidas como cancerígenas, nem tóxicas. O contacto com a pele pode causar reacções alérgicas em pessoas sensíveis (látex natural, nos punhos lados de certas luvas), nesse caso parar a utilização e consultar um médico.

Verificar a integridade das suas luvas antes e durante a utilização. Substituir se necessário.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO :

Armazenar em lugar seco, ao abrigo do gelo e da luz nas suas embalagens de origem.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E DE MANUTENÇÃO :

Não é necessária nenhuma manutenção particular para este tipo de luvas.

DESEMPENHOS :

Ver quadro de dados os níveis são obtidos a partir da palma da mão. Vão do menos eficaz (nível 0) ao mais eficaz (nível 4 ou 5). 0 indica que a luva tem um nível de eficiência mais baixo que o mínimo para o perigo individual apresentado. X: indica que a luva não foi submetida ao ensaio ou que o método de ensaio não parece ser conveniente devido à concepção das luvas ou do material. Quanto maior o desempenho, maior a capacidade da luva para resistir ao risco associado. Os níveis de desempenho baseiam-se em resultados de testes em laboratório, os quais não reflectem necessariamente as condições reais do local de trabalho, sujeitas à influência de diversos factores, como a temperatura, a abrasão e a degradação, etc.

(A) **A abrasão** (de 0 a 4) : Aptidão da luva a resistir ao desgaste
(B) **O corte** (de 0 a 5) : Aptidão da luva a resistir ao corte por golpe
(C) **O rasgamento** (de 0 a 4) : Aptidão da luva a resistir ao rasgamento
(D) **A perfuração** (de 0 a 4) : Aptidão da luva a resistir à perfuração
(E) **A destreza** (de 0 a 5) : Aptidão manual para desempenhar uma tarefa (habilidade)
Em conformidade com as exigências europeias 89/686/CEE, nomeadamente em termos de ergonomia, inocuidade, respirabilidade e flexibilidade, e com as normas europeias EN420:2003, EN388:2003 (Ver tabela de desempenhos).
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA O BRASIL :
Certificado de Aprovação Ministério do Trabalho e Emprego - CA-34858 VE722
Importado e distribuído por: Delta Plus - CNPJ: 08.025.426/0001-01 - SAC +5511-3103 1000 - sac@prosafety.com.br

NL BESCHERMENDE HANDSCHOENEN –NITRIEL COATING

Conform de essentiele eisen van de richtlijn 89/686/EEG en de algemene eisen van de normen EN420:2003 & EN388:2003

SAMENSTELLING : *(Per referentie)*: VE712GR : Tricot handschoenen polyester zwart / palm en vingertoppen nitril grijs VE713 : Tricot handschoenen polyamide zwart / palm, vingertoppen en halve rug nitril zwart, VE715: Tricot handschoenen polyester zwart / palm, vinger en halve rug nitril grijs, VE722 : Tricot handschoenen polyester grijs / palm en vingertoppen nitril zwart, VE726 : Tricot handschoenen polyamide SPANDEX grijs / palm en vingertoppen schuim nitril/PU zwart, VE727 VE729 : Tricot handschoenen polyamide SPANDEX grijs / palm en vingertoppen schuim nitril/PU zwart / noppen nitril zwart, VULCAIN VV728 : Tricot handschoenen polyester geel / palm en vingertoppen dubbele schuim nitril zwart & grijs

GEBRUIKSAAWIJZINGEN :

Handschoenen voor mechanische risico's, voor algemeen gebruik in droge of vette omgeving, zonder chemische, microbiologische, elektrische of thermische risico's. Hun anatomische vorm is aangepast aan de vorm van de hand en daar de handschoenen erg fijn zijn geven zij een uitstekende soepelheid en grote gevoeligheid en grip.

GEBRUIKSBEPERKINGEN :

Niet gebruiken buiten het in de gebruiksaanwijzingen hieronder vastgestelde toepassingen. **Wij vestigen de aandacht op het gebruik van het materiaal als er gevaar bestaat van vasthaken aan bewegende machines.** Deze handschoenen bevatten geen substanties die bekend staan als kankerverwekkend of giftig. Huidcontact kan allergische reacties veroorzaken bij mensen die daarvoor gevoelig zijn (natuurlijk latex, polsboorden van bepaalde handschoenen). In dit geval niet langer gebruiken en een arts raadplegen. Controleer uw handschoenen voor en tijdens het gebruik op gebreken en vervang indien nodig.

OPSLAAGAAWIJZINGEN :

Opslaan op een koele, droge plaats, voorstrij in tegen licht beschermd en in de oorspronkelijke verpakking

INSTRUCTIES VOOR REINIGING EN ONDERHOUD :

Geen enkel bijzonder onderhoud is vereist voor dit type handschoenen.

KWALITEIT :

Zie bijgevoegde tabel, de niveaus staan op de palm van de handschoenen. Zij lopen van mindere kwaliteit (niveau 0) tot betere kwaliteit (niveau 4 of 5). 0 geeft aan dat de handschoen een lager kwaliteitsniveau heeft dan het minimaal vereiste voor het individuele gegeven risico. X: geeft aan dat de handschoenen niet zijn getest of dat de testmethode niet lijkt te voldoen gezien het ontwerp of het materiaal van de handschoenen.

Hoe hoger de kwaliteit, hoe beter de handschoenen bestand zijn tegen het desbetreffende risico. De prestatieniveaus zijn gebaseerd op de testresultaten in het laboratorium, die niet altijd met de werkelijke condities van de werkplek overeenkomen door de invloed van veel andere factoren zoals temperatuur, schuren en beschadigen etc...

(A) **Schuurbestendig** (van 0 tot 4) : niveau van schuurbestendigheid
(B) **Handrijvastheid** (van 0 tot 5) : niveau van snijbestendigheid
(C) **Schuurbestendigheid** (van 0 tot 4) : niveau van schurfbestendigheid
(D) **Perforatiebestendigheid** (van 0 tot 4) : niveau van perforatiebestendigheid
(E) **Handzaamheid** (van 0 tot 5) : niveau van handzaamheid om handmatig een taak te kunnen uitvoeren
Conform de eisen van de Europese richtlijn 89/686, vooral met betrekking tot ergonomie, niet-schadelijkheid, ventilatie en soepelheid en de Europese normen: EN420:2003, EN388:2003 (zie tabel prestaties).

DE SCHUTZHANDSCHUHE – NITRILBESCHICHTUNG

Gemäß den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG und den allgemeinen Anforderungen der Normen EN420:2003 & EN388:2003

ZUSAMMENSETZUNG : *(Nach Art.-Nr.)*: VE712GR : Handschuh aus schwarzem Polyesterfeinstrick / Handfläche und Fingerspitzen graues Nitril, VE713 : Handschuh aus schwarzem Polyamidfeinstrick / Handfläche, Fingerspitzen und Handrücken schwarzes Nitril, VE715 : Handschuh aus schwarzem Polyesterfeinstrick / Handfläche, Finger und Handrücken graues Nitril, VE722 : Handschuh aus grauem Polyesterfeinstrick / Handfläche und Fingerspitzen schwarzem Nitril, VE726 : Handschuh aus grauem Polyamidfeinstrick SPANDEX / Handfläche und Fingerspitzen schwarzem Schaumnitril/PU, VE727 VE729 : Handschuh aus grauem Polyamidfeinstrick SPANDEX / Handfläche und Fingerspitzen schwarzem Schaumnitril/PU / schwarzem Nitril-Noppen, VULCAIN VV728 : Handschuh aus gelbem Polyesterfeinstrick / Handfläche und Fingerspitzen schwarzem & grauem Doppelte Schaumnitril.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG :

Handschuhe für mechanische Risiken, für allgemeinen Gebrauch in trockenem oder fettigen Umfeld gedacht, ohne chemische, mikrobiologische, elektrische oder thermische Risiken. Ihre anatomische Form ist an die Hand angepasst, die Feinheit des Handschuh garantiert ein ausgezeichnetes Tastempfinden sowie eine sehr gute Empfindlichkeit und Greiften.

EINSCHRÄNKUNGEN IM GEBRAUCH :

Den Schutzhandschuh nicht für andere als die in den nachfolgenden Hinweisen zur Anwendung aufgeführten Zwecke verwenden. **Wir weisen die Nutzer darauf hin, dass Handschuhe, die eine sehr hohe Zugfestigkeit (Klasse 3) aufweisen, nicht verwendet werden dürfen, wenn das Risiko besteht, durch sich bewegende Maschinen erfasst zu werden.** Diese Handschuhe weisen keinerlei Substanzen auf, die als krebserregend oder giftig bekannt sind. Bei empfindlichen Personen kann der Kontakt mit der Haut allergische Reaktionen auslösen (Naturlatex in den Bündchen einiger Handschuhe), in dies der Fall, fragen Sie die Handschuhe nicht mehr und suchen Sie Ihren Arzt auf. Die Handschuhe müssen vor und während der Verwendung unbeschädigt sein. Wenn notwendig, müssen sie ersetzt werden.

HINWEISE ZUR AUFBEWAHRUNG :

Kühl und trocken sowie vor Frost- und Sonneneinwirkung geschützt in der Originalverpackung lagern.

HINWEISE ZU REINIGUNG UND PFLEGE :

Diese Art Schutzhandschuh bedarf keiner besonderen Pflege.

SCHUTZ :

Siehe beigefügte Tabelle. Das Schutzniveau ist auf der Handfläche des jeweiligen Schutzhandschus vermerkt. Niveau 0 bietet den geringsten Schutz, Niveau 4 oder 5 den höchsten. 0 bedeutet, dass der Schutzhandschuh ein noch geringeres Schutzniveau als das für eine individuell gegebene Gefahr erlaubte Minimum bietet. X: bedeutet, dass der Schutzhandschuh entweder keinerlei Tests unterzogen wurde oder dass das Testverfahren aufgrund des Handschuhaufbaus oder der Materialien nicht durchführbar scheint.

Je höher die Leistungsklasse ist, umso größer ist die Fähigkeit des Handschuh, vor dem jeweiligen Risiko zu schützen. Die Leistungsklassen basieren auf Prüfergebnissen im Labor, die nicht notwendigerweise den realen Bedingungen am Arbeitsplatz entsprechen, wo verschiedener Faktoren, wie Temperatur, Verschleiß und Abnutzung usw. zusammenwirken.

(A) **Abrieb** (von 0 bis 4) : Beständigkeit des Handschuh gegen Verschleiß

(B) **Schnitt** (von 0 bis 5) : Beständigkeit des Handschuh gegen Schnitte

(C) **Reißen** (von 0 bis 4) : Beständigkeit des Handschuh gegen Reißen

(D) **Durchlöcherung** (von 0 bis 4) : Beständigkeit des Handschuh gegen Durchlöcherung

(E) **Bewegungsfreiheit** (von 0 bis 5) : Bewegungsfreiheit der Hand, um eine Aufgabe erfüllen zu können (Geschicklichkeit)

Entspricht den Anforderungen der Richtlinie 89/686/CEE, hauptsächlich hinsichtlich Ergonomie, Verträglichkeit, Tragekomfort, Belüftung und den Europäischen Normen EN420:2003, EN388:2003 (Siehe Tabelle Leistungsklassen).

PL REKAWICE OCHRONNE – POWŁOKA NITRYLOWA

Spejalniejze szczególowe wymagania zawarte w Dyrektywie 89/686/EWG oraz ogólne wymagania wynikające z norm EN420:2003 i EN388:2003

SKŁAD *(według symbolu)*: VE121GRRekawicka trykotowa poliester czarna / wewnętrzna str